


TMA 15-592 BIAŁYSTOK BIAŁOSTOCZEK 26 GM. ZABŁUDÓW	Seria	STERYLIZATORY DO WODY SERIA D	TEL 85 743 12 46 TEL 85 687 14 50
	Typ	STERYLIZATOR D14	www.tma.pl www.tma.com.pl e-mail: biuro@tma.pl

RYSUNEK WYMIAROWY:



DANE TECHNICZNE:

Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Satyna (Ra<0,8μm)
Wymiary	960x130x250 mm
Klasa Ochrony	IP 66
Średnica przyłącza	DN40 (R 1 1/2")
Temperatura cieczy	0,5-45°C
Ciśnienie pracy / testowe	10 bar (1 MPa)
Świecący kapturek	Jest
System spustowy	Jest
Układ pracy	Poziomy, pionowy

UKŁAD STEROWANIA:

Zasilanie	~220V-240V 50/60Hz
Moc przyłącza	93W
Materiał	ABS
Wymiary	325x250x120mm
Klasa ochrony	IP 65
Zdalne włączanie/wyłączanie	Jest
System alarmowy	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik zasilania	Jest
Licznik pozostałego czasu pracy	Jest
Licznik całkowitego czasu pracy	Jest
Licznik liczby włączeń	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	Jest

PROMIENNIK UV:

Typ promiennika UV	D14
Liczba promienników UV	1 / NISKOCIŚNIENIOWY
Moc promiennika UV	90 W
Trwałość znamionowa promiennika UV	16000 h

OPCJE DODATKOWE:

Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej	Na zamówienie / dopłata		Zmiana orientacji wlotu/wylotu wody	Na zamówienie / dopłata
Zmiana rozmiaru przyłączy kołnierзовych	Na zamówienie / dopłata		System pomiaru natężenia UV	Na zamówienie / dopłata

WYDAJNOŚĆ ZNAMIONOWA

Przepływ nominalny przy transmisji $T_{10}=95\%$, dawce 400J/m^2	7,2 m³/h
--	----------------------------

Waga z układem sterowania	10,2 kg
---------------------------	---------

Opatentowana konstrukcja pozwala na montaż / wymianę rury osłonowej i promiennika UV bez narzędzi. Wymiana promiennika UV przebiega bez rozszczelnienia układu.

Podane wymiary dotyczą wykonania standardowego do pracy przy ciśnieniu 10 Bar [PN10]. W innym wykonaniu wymiar może się trochę różnić
FIRMA TMA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH BEZ UPRZEDZENIA.